



GAUGE GV50-223-2000010XXXX0

URL:<https://www.sxplc.com/gauge-gv50-223-2000010xxxx0>

Product data sheet

モデルNo.

G	V	5	—	①	②	3	—	④	0	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	×	×	×	×	⑮
----------	----------	----------	---	---	---	----------	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

グリセリン入圧力計 (φ60)

形番	0	立形	選択仕様	付加仕様(オプション)
モデル	5	埋込形		

① 形状		立形	埋込形
	1	A 枠	D 枠 (取付金具)
	2	B 枠	—
	6	—	D 枠 (直結)

② 接続ねじ	2	G1/4B
	5	1/4NPT
	7	R1/4

③ 接液部材質	3	ブルドン管：SUS316 接続部：SUS316
---------	---	----------------------------

④ 圧力レンジ (MPa)	1	連成計：-0.1~0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 1, 1.5, 2
	2	真空計：-0.1~0 圧力計：0~0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 1, 1.5, 2, 2.5, 3.5
	3	圧力計：0~5, 7, 10
	4	圧力計：0~15, 25, 35
	5	圧力計：0~50, 70
	6	圧力計：0~100

レンジコードを選定の上、圧力レンジ及び単位を別途ご指定ください。グリセリン入圧力計の目盛図仕様はJIS1.6級とは異なります。

⑤ 精度	0	標準 (±1.5%F.S.)
------	---	----------------

⑥ 指針	0	標準
	6	セーフティマーク付※ (設置針)

⑦ ガラス	0	標準 (有機ガラス)
	2	強化ガラス (無機ガラス)

⑧ 処理	0	ナシ
	1	禁油処理
	2	禁水処理
	3	禁油・禁水処理

⑨ スロットル	0	ナシ
	1	FS10-013

⑩ その他付加仕様	0	ナシ
	1	アリ (ご希望のものを別途ご指示ください。) 目盛指定「注」

⑮ ドキュメント	0	ナシ
	1	アリ (ご希望のものを別途ご指示ください。) 提出図、取扱説明書、検査要領書、 ミルシート、検査成績表 (1個1部)、 検査・トレーサビリティ証明書、立会検査

※セーフティマークは、2個1組となります。(製作仕様2参照)

「製作範囲」

・充填液：グリセリン
0.4MPa以下、0.4MPa連成以下はグリセリン水溶液

・質量：φ60 約0.3kg

「注」目盛指定：記入文字、客マーク、赤線、赤塗り

仕様項目がない場合は、Xをご指定ください。

